





A compléter :

BRANCHEMENT		FIXATION PAR BOUCHONS FILETES	
	Bornes plates à étriers	En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.	
	Languettes "Faston" de 6,35		
	Fils isolés		
	Tiges lisses		
	Bornes filetées		

	Ech. : sans	Date :
	Matière :	Dessiné :
Résistances chauffantes tubulaires blindées Watts - Volts		Plan : FORMAGE A



A compléter :

BRANCHEMENT

	Bornes plates à étriers
	Languettes "Faston" de 6,35
	Fils isolés
	Tiges lisses
	Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :

Date :



Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts

Plan : FORMAGE B



A compléter :

BRANCHEMENT

	Bornes plates à étriers
	Languettes "Faston" de 6,35
	Fils isolés
	Tiges lissées
	Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :

Date :

Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts

Plan : **FORMAGE C**

A compléter :

BRANCHEMENT




Bornes plates à étriers



Languettes "Faston" de 6,35



Fils isolés





Tiges lisses



Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :

Date :

Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts

Plan : **FORMAGE D**

Ce dessin est la propriété de BASSOMPIERRE-SCIENTAX. Communication & reproduction interdites sans autorisation écrite.

A compléter :


BRANCHEMENT



Bornes plates à étriers



Languettes "Faston" de 6,35



Fils isolés





Tiges lisses



Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :

Date :

Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts

Plan : **FORMAGE E**

A compléter :

BRANCHEMENT



Bornes plates à étriers



Languettes "Faston" de 6,35



Fils isolés





Tiges lisses



Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :


Date :

Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts



Plan : **FORMAGE F1**

A compléter :

BRANCHEMENT	
	Bornes plates à étriers
	Languettes "Faston" de 6,35
	Fils isolés
	Tiges lisses
	Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :



Date :

Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts



Plan : **FORMAGE G1**

A compléter :

BRANCHEMENT		
	Bornes plates à étriers	
	Languettes "Faston" de 6,35	
	Fils isolés	
	Tiges lisses	
	Bornes filetés	

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans

Matière :

Date :


Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts

Plan : **FORMAGE H1**

A compléter :

BRANCHEMENT




Bornes plates à étriers



Languettes "Faston" de 6,35



Fils isolés





Tiges lisses



Bornes filetées

FIXATION PAR BOUCHONS FILETES

En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Suivant l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.



BASSOMPIERRE
SCIENTAX®

Ech. : sans


Matière :

Date :

Dessiné :

Résistances chauffantes tubulaires blindées
Watts - Volts

Plan : **FORMAGE I1**



A compléter :

BRANCHEMENT		FIXATION PAR BOUCHONS FILETES	
	Bornes plates à étiéris	En général, il y a un bouchon fileté à chaque extrémité de la résistance. Selon l'utilisation, ils peuvent être en laiton, en acier ou en inox. Ils sont brasés à l'argent, soudés sous argon ou sertis.	
	Languettes "Faston" de 6,35		
	Fils isolés		
	Tiges lisses		
	Bornes filetées		

	Ech. : sans	Date :
	Matière :	Dessiné :
Résistances chauffantes tubulaires blindées Watts - Volts		Plan : FORMAGE J1